

Glockensauggreifer (rund)

SAX 30 ED-85 RA

Art-Nr.: 10.01.19.00172

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00172>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 30 ED-85 RA

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: Rechteckadapter

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,75 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,70 mm
H	30,70 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	39 N
Querkraft	38 N
Querkraft geölte Oberfläche	41 N
Volumen	3,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	18 mm
Baugröße	30
Anschluss	Rechteckadapter
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Glockensauggreifer (rund)

SAX 30 ED-85 RA

Art-Nr.:10.01.19.00172

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00172>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	37,30 g
Produktfamilie	SAX