

Sauggreifer-Überzug

SU 80

Art-Nr.: 10.01.01.12839

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12839>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 80

Sauggreifer-Überzug



Baugröße: 80

Spannbereich: 80,0 ... 100,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	5 mm
D	88 mm
D2	30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	80
Spannbereich	80,0 ... 100,0 mm
Gewicht	1,70 g
Produktfamilie	SU

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszuliegen.