

Flachsauger (rund)

SGP 30 SI-50 N033

Art-Nr.: 10.01.01.01064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01064>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SGP 30 SI-50 N033

Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,20 mm
Dk	15,60 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
H	22,20 mm
H2	15,70 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	19 N
Volumen	3 cm ³
Baugröße	30
Nippelfamilie	N 033
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SGP 30 SI-50 N033

Art-Nr.: 10.01.01.01064

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01064>

Gewicht	3,10 g
Produktfamilie	SGP

Zubehör



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00818

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00817

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium