

Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPU > SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen




Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| d | 22 mm |
| d2 | 85 mm |
| d3 | 61 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 24,50 mm |
| H1 | 25,50 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Hub) | 7,50 mm |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|--------------|-----------------------|
| Saugkraft | 660 N |
| Saugkraft d2 | 365 N |
| Volumen | 75,60 cm ³ |

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstückradius min. (konvex) | 220 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
| Baugröße | 125 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 200 g |
| Faltenanzahl | 0 |
| Produktfamilie | SPU |

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SU 120

Art-Nr...:10.01.01.12437

Baugröße: 120

Spannbereich: 115,0 ... 130,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



DR-SPU 125 NBR-55

Art-Nr...:10.01.01.01099

Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A



Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>
