

## Saugplatte (rund)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPK > SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

### Saugplatte (rund) für raue und stark strukturierte Oberflächen



Baugröße: 160


Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: EPDM

Anschluss: G1/2"-IG

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d3       | 148 mm   |
| Dmax(S)  | 179 mm   |
| Ds       | 159 mm   |
| G1       | G1/2"-IG |
| G2       | G1/4"-IG |
| H        | 25,50 mm |
| L2       | 36,50 mm |
| LG1      | 14,50 mm |
| LG2      | 14,50 mm |
| Z (Hub)  | 6 mm     |

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

| Attribut                           | Wert                |
|------------------------------------|---------------------|
| Saugkraft                          | 1060 N              |
| Volumen                            | 129 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex)      | 1000 mm             |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 12 mm               |
| Baugröße                           | 160                 |
| Materialhärte [Shore A]            | 15 Shore A          |
| Gewicht                            | 940 g               |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Saugplatte (rund)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>

Faltenanzahl

0

Produktfamilie

SPK

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Zubehör



#### TV G1/4-AG 13

Art-Nr.: 10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm



#### SU 210

Art-Nr.: 10.01.01.12439

Baugröße: 210

Spannbereich: 210,0 ... 220,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

### Ersatzteile

#### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Saugplatte (rund)

SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12063

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12063>



### DR-SPK 160 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12075

Baugröße: 160

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM



### VRS-S G1/4-AG

Art-Nr.: 10.08.06.00048

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt



### DR-SPK 160 MOS EPDM-15

Art-Nr.: 10.01.01.12075

Baugröße: 160

Materialtyp: Moosgummi

Materialhärte [Shore A]: 15 Shore A

Dichtmaterial: EPDM