

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 RA

Art-Nr.: 10.01.01.12162

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12162>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 45 NBR-60 RA

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 45


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: RA

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 51,50 mm |
| Ds | 47 mm |
| H | 27,70 mm |
| L4 | 31,80 mm |
| Z (Hub) | 7,80 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|------------------------------------|---------------------|
| Saugkraft | 68 N |
| Querkraft | 61 N |
| Querkraft geölte Oberfläche | 51 N |
| Volumen | 8 cm ³ |
| Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
| Baugröße | 45 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 RA

Art-Nr...:10.01.01.12162

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12162>

| | |
|-------------------------|------------|
| Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
| Faltenanzahl | 0 |
| Gewicht | 27,20 g |
| Produktfamilie | SAG |

Ersatzteile



ADP-A G1/4-AG-RA ADAP

Art-Nr...:10.01.10.00235

Anschluss: G1/4-AG

Verwendung Konstruktion: Adaptierungen



O-RING 19x3.2 NBR-70

Art-Nr...:10.07.08.00123

Normteilewerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Innendurchmesser d: 19 mm