

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03918

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03918>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten) > SPB1 80 ED-65 G1/2-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/2"-IG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	56 mm
dn	8,90 mm
Dmax(S)	88 mm
Ds	81,40 mm
G1	G1/2"-IG
H	67,40 mm
LG1	16 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	23,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	166 N
Abreißkraft	200 N
Querkraft	59 N
Volumen	98,36 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Faltenanzahl	1,50

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB1 80 ED-65 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03918

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03918>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	85,70 g
Produktfamilie	SPB1