

Hubsauger

HS 14-22 M5-IG

Art-Nr.:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Hubsauger > Hubsauger HS > HS 14-22 M5-IG

Hubsauger HS zur schnellen Vereinzelung von Papier und Folie




Hub Z: 14 mm

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Saugeranschluss: M5-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	31 mm
D1	9 mm
G1	G1/8"-IG
G2	M5-IG
G3	M5-IG
G4	M5-IG
H	65,50 mm
H1	43,50 mm
H2	5,50 mm
H3	11 mm
L	30 mm
LG1	5 mm
LG2	10 mm
LG3	10 mm
LG4	10 mm
Z (Hub)	14 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft	3,50 N
Luftverbrauch	33,30 l/min

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Hubsauger

HS 14-22 M5-IG

Art-Nr.:10.01.07.00014

<https://www.schmalz.com/10.01.07.00014>

Luftverbrauch	2,00 m³/h
Taktzeit	0,80 s
Gewicht	0,13 kg
Produktfamilie	HS
