


Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Systeme von SCM / Morbidelli > Blocksauger VCBL-S4 > VCBL-S4 125x75x50 TV

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4



Abmessung (LxB):	125 x 75
Länge L:	125 mm
Breite B:	75 mm
Höhe H:	50 mm
Zusatzfunktion Blocksauger:	Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	75 mm
B1	145 mm
H	50 mm
H2	27 mm
L	125 mm
L1	145 mm
L2	109 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,64 kg

Zubehör

Blocksauger

VCBL-S4 125x75x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02322

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02322>



VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE

Art-Nr.: 10.01.12.03511

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 17,7 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

Ersatzteile



VCSP-O 140x130x16.5 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.02325

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 140 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 16,5 mm



TV D9 4.3

Art-Nr.: 10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm

Blocksauger

VCBL-S4 125x75x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02322

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02322>



VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.: 10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm




TV D9 4.3

Art-Nr.: 10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S

Art-Nr.: 10.01.12.03138

Länge L: 141 mm

Breite B: 77,2 mm

Höhe H: 5,1 mm

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-S

Spannbereich: mm