

Adapter-Plate


ISAP-R 175x175x7 30/50

Art-Nr.: 10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Schmalteile > Adapter-Plates ISAP-R > ISAP-R 175x175x7 30/50

Adapter-Plate für Rastertisch



Abmessung (LxB): 175x175

Länge L: 175 mm


Breite B: 175 mm

Höhe H: 7 mm

Raster: 30/50

Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 5x5 / 7x7

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B 175 mm

H 7 mm

L 175 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Art-Nr...:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISCUP Cup 1 80x80x30

Art-Nr...:10.01.15.00003

Abmessung (LxB): 80 x 80

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Art-Nr...:10.01.15.00004

Abmessung (LxB): 80 x 40

Länge L: 80 mm

Breite B: 40 mm

Höhe H: 30 mm



ISCUP Cup 3 80x28x30

Art-Nr...:10.01.15.00005

Abmessung (LxB): 80 x 28

Länge L: 80 mm

Breite B: 28 mm

Höhe H: 30 mm

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Art-Nr...:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISMB 80x80x8

Art-Nr...:10.01.15.00188

Abmessung (LxB): 80x80

Grundfläche: 80x80 mm

Länge L: 80 mm

Breite B: 80 mm

Höhe H: 8 mm



ISMST 19-7 4ISMST

Art-Nr...:10.01.14.00847

Außendurchmesser D: 7 mm

Höhe H: 11,5 mm

Ersatzteile



ISMST 19-7 4ISMST

Art-Nr...:10.01.14.00847

Außendurchmesser D: 7 mm


Höhe H: 11,5 mm

Adapter-Plate

ISAP-R 175x175x7 30/50

Art-Nr...:10.01.15.00184

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00184>



ISDR 167x167x9.3 NBR-55

Art-Nr...:10.01.15.00182

Breite B: 167 mm

Höhe H: 9,3 mm

Länge L: 167 mm

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-55