

Glockensauger (rund)

SPG 33 SI-HD-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.19.00165

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00165>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Pralinsauger SPG > SPG 33 SI-HD-65 SC040

Glockensauger (rund)




Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelfamilie: SC 040

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,30 mm
d1	11 mm
Dk	21,50 mm
Ds	32,10 mm
H	37,50 mm
H2	4,80 mm
H3	7 mm
Lk	25,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Volumen	8,05 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	33
Nippelfamilie	SC 040
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	13,30 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Glockensauger (rund)

SPG 33 SI-HD-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.19.00165

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00165>

Produktfamilie

SPG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraft und das Arbeitsvakuum hängen von der Pralingeometrie und Oberflächenbeschaffenheit ab. Empfohlen wird ein Arbeitsvakuum von max. -150 mbar
Werkstückgewicht: Für Handhabung mit hoher Beschleunigung (bis zu 10g)

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm