

Flanschmodul

VEE-QCM 67

Art-Nr.:10.01.36.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00123>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Flanschmodule VEE-QCM > VEE-QCM 67

VEE-Flanschmodul mit Schnellwechseladapter und integrierter Vakuumeinleitung



Länge L1: 67 mm
Gewinde G1: G1/8"-IG
Kreisdurchmesser D mk: 46 mm
Bohrungsanzahl: 8
Durchfluss max.: 60 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	25,40 mm
D1	55 mm
D2	25 mm
Dmk	46 mm
G1	G1/8"-IG
G2	M4-AG
L	54 mm
L1	67 mm
LG2	8,60 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	Bajonettanschluss

Zubehör

Flanschmodul

VEE-QCM 67

Art-Nr.: 10.01.36.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00123>



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

Nennweite: 1,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: M5-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig



FLAN-PL 55x7.5-AB1

Art-Nr.: 10.01.30.00015

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 7,5 mm

Baugröße: AB1



FLAN-PL 55x7.5-EL1

Art-Nr.: 10.01.30.00208

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 7,5 mm

Baugröße: EL1

Flanschmodul

VEE-QCM 67

Art-Nr.: 10.01.36.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00123>



FLAN-PL 55x9.5-JP1

Art-Nr.: 10.01.30.00194

Außendurchmesser D: 55 mm

Länge L: 9,5 mm

Baugröße: JP1

Gewinde G1: G3/8"-IG



FLAN-PL 63x10.5-AD1

Art-Nr.: 10.01.30.00016

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 10,5 mm

Baugröße: AD1



FLAN-PL 63x11.5-UNI

Art-Nr.: 10.01.30.00017

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 11,5 mm

Baugröße: UNI

Flanschmodul

VEE-QCM 67

Art-Nr.: 10.01.36.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00123>



FLAN-PL 80x12-ST1

Art-Nr.: 10.01.30.00167

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 12 mm

Baugröße: ST1



RFBP 50 50 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00096

Länge L: 50 mm

Breite B: 50 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 100 58 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00091

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2

Flanschmodul

VEE-QCM 67

Art-Nr.: 10.01.36.00123

<https://www.schmalz.com/10.01.36.00123>



RFBP 100 58 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00092

Länge L: 100 mm

Breite B: 58 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm



RFBP 120 120 BA SPB2

Art-Nr.: 10.01.45.00085

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Saugertyp: Balgsauger SPB2



RFBP 120 120 BA O10

Art-Nr.: 10.01.45.00086

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Anschluss: Bajonettanschluss

Materialtyp: Schaum Offen, Höhe 10 mm