

Flächensauggreifer

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00001>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Flächengreifsysteme
FXCB/FMCB > Flächengreifsysteme FXCB > FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen



Düsendurchmesser: 1,1 mm

Länge L: 300 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 131,4 mm

Anordnung: 3R18

Zusatzfunktion Flächengreifer: 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen

Zusatzfunktion Flächengreifer: Vakuum- und Druckschalter VSi


Aufbau Vakuum-Erzeuger: Ejektormodul SEP

Steuerung Ventil: Stromlos offen

Gewicht: 2 kg

Bauart Vakuumschalter: PNP schaltend

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	130 mm
B1	159 mm
dn	10 mm
H	131,40 mm
H1	137,40 mm
H2	20 mm
L	300 mm
L1	331 mm
L2	99 mm
L3	102 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	2 kg
Saugvermögen max.	354 l/min
Materialtyp	Schaum Offen, Höhe 20 mm
Anzahl Saugzellen	45

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flächensauggreifer

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.:10.01.43.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00001>

Zubehör



ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

Art-Nr.:21.04.05.00350

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Kabellänge: 280 mm



ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8

Art-Nr.:21.04.05.00361

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig



ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8

Art-Nr.:21.04.05.00362

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Flächensauggreifer

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00001>



ASK B-M12-8 5000 K-8P

Art-Nr.: 21.04.05.00079

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 8 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel



VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00084

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 85 °C

Ersatzteile



MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

Art-Nr.: 10.01.11.03375

Länge L: 294 mm

Breite B: 109,8 mm

Höhe H: 0,39 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer

Anordnung: 3R18

Düsendurchmesser: 1,1 mm

Flächensauggreifer

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00001>



DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

Art-Nr.: 10.01.11.03658

Länge L: 300 mm

Breite B: 130 mm

Höhe H: 20 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer

Anordnung: 3R18

Zusatzfunktion Flächengreifer: Klebeband einseitig



SD 97x34x20 FXCB

Art-Nr.: 10.01.43.00005

Länge L: 97 mm

Breite B: 34 mm

Höhe H: 20 mm



VSi V D M8-4

Art-Nr.: 10.06.02.00577

Messbereich: -1,0 ... 0,0 bar

Bauart Vakuumschalter: mit Display

Elektrischer Anschluss: Stecker M8, 4-polig

Zustandsanzeige: 2xLED

Schutzart IP: IP 65

Flächensauggreifer

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr...:10.01.43.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00001>



GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

Art-Nr...:10.01.43.00021

Länge L: 314,6 mm

Breite B: 144,2 mm

Höhe H: 91,7 mm

Verwendung Konstruktion: Flächensauggreifer FXCB-FMCB