



Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Handventile > Fußunterbrecher FU > FU 7 3/2

Fußunterbrecher zur Druckluft- und Vakuumsteuerung



Nennweite: 7 mm
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	150 mm
G1	G1/4"-IG
H	155 mm
L	240 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	7 mm
Nenndurchfluss	6 m³/h
Nenndurchfluss	100 l/min
Gewicht	1,73 kg