

## Staubfilter

STF 40 P 4.5 SSD

Art-Nr.: 10.07.01.00398

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00398>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Vakuum-Filter > Vakuum-Filter VF / STF / STF-D > STF 40 P 4.5 SSD

### Staubfilter



Anschluss:  $\varnothing 40\text{mm}$


Bauform: Piclongehäuse

Nenndurchfluss:  $270\text{ m}^3/\text{h}$

Filterfeinheit:  $3\text{ }\mu\text{m}$

Zusatzausstattung: Schlauchschelle SSD

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	221 mm
B2	112 mm
d	8,50 mm
D	170 mm
D1	198 mm
D2	40 mm
D3	40 mm
H	218 mm
L	355 mm
L1	658 mm
L2	303 mm
X1	192 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	$\varnothing 40\text{mm}$
Nenndurchfluss	$270\text{ m}^3/\text{h}$
Nenndurchfluss	$4500\text{ l}/\text{min}$
Max. Vakuum	-500 mbar
Filterfeinheit	$3\text{ }\mu\text{m}$
Gewicht	2 kg

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)



## Staubfilter

STF 40 P 4.5 SSD

Art-Nr...:10.07.01.00398

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00398>

Produktfamilie

VF