

Druckluftschlauch

VSL 21-12 PVC-G KL-TR


Art-Nr.:10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>




Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile VacuMaster Eco > VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Druckluftschlauch



Außendurchmesser D: 21 mm
Innendurchmesser d: 12 mm
Länge max.: 50 m
Material Schlauch: PVC, mit Gewebe
Druckbereich (Betriebsdruck): bar
Einsatztemperatur: °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	12 mm
D	21 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	21-12
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Länge max.	50 m
Gewicht/Meter	297 g/m
Gewicht/Meter	0,30 kg/m
Material Schlauch	PVC, mit Gewebe

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Druckluftschlauch

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



SSB 12-22 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00160

Spannbereich: 12,0 ... 22,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt




SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Druckluftschlauch

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



KAPP 9 Band

Art-Nr.: 20.12.01.00036

Länge L: 9 mm

Baugröße: Band



ST G1/2-AG 13 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00162

Gewinde G1: G1/2"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 13 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 6 mm

Nennendurchmesser dn: 11 mm



ST G1/4-AG 13 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00158

Gewinde G1: G1/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 13 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5,5 mm


Nennendurchmesser dn: 7,5 mm

Druckluftschlauch

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00006

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00006>



ST G3/4-AG 13 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00164

Gewinde G1: G3/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 13 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 8 mm

Nennndurchmesser dn: 10,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00160

Gewinde G1: G3/8"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 13 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 5,9 mm

Nennndurchmesser dn: 10 mm