

Flachsauger (rund)

SG 25 NBR-55 N027

Art-Nr.: 10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SG 25 NBR-55 N027

Flachsauger (rund)




Baugröße: 25

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 31 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
Dk	12 mm
Dmax(S)	27 mm
Ds	25 mm
H	31 mm
H2	18 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	25
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft	24 N
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Produktfamilie	SG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SG 25 NBR-55 N027

Art-Nr...:10.01.01.00196

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00196>

Zubehör



SA-NIP N027 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.01.00320

Gewinde G1: G1/8"-AG

Einbaulänge: 3 mm

Normteilerwerkstoff: Aluminium