

Sauggreifer-Überzug

SU 70

Art-Nr.: 10.01.01.12838

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12838>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 70

Sauggreifer-Überzug




Baugröße: 70

Spannbereich: 65,0 ... 80,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	5 mm
D	77 mm
D2	30 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	70
Spannbereich	65,0 ... 80,0 mm
Gewicht	1,30 g
Produktfamilie	SU

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszuliegen.