

Kugelgelenk

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Art-Nr.: 10.01.03.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00109>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Gelenkige Aufnahmen > Kugelgelenke KGL > KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Gelenkige Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen




Gewinde G1: G1/8"-IG

Gewinde G2: G1/8"-AG

Höhe H: 26,5 mm

Normteilewerkstoff: Aust. Edelstahl

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
H	26,50 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-AG
LG1	8,50 mm
LG2	7 mm
SW1	14 mm
W	15 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Vertikalbelastung	300 N
Gewicht	26 g
Produktfamilie	KGL

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Kugelgelenk

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

Art-Nr.: 10.01.03.00109

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00109>



DR G1/8 15/10x1.5 PA

Art-Nr.: 10.07.08.00020

für: G1/8

Außendurchmesser D: 15 mm

Innendurchmesser d: 10 mm

Normteilewerkstoff: Polyamid