

Saugfläche

SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Art-Nr.: 10.01.30.01001

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01001>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Strömungsgreifer > Sauggreifer für Strömungsgreifer
SFG > SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM

Saugfläche




Saugerwerkstoff: Poloxymethylen POM

Außendurchmesser D: 59,5 mm

Höhe H: 22 mm

Verwendung Konstruktion: Strömungsgreifer (modular)

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	25 mm
D	59,50 mm
d	17,50 mm
H	22 mm
L	36 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Poloxymethylen POM