

Flanschplatte Roboteranwendung

FLAN-PL RET-1

Art-Nr.: 10.03.01.00358

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00358>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > FLAN-PL RET-1

Flanschplatte (rund)




Länge L: 13,5 mm

Typ: RET-1

Typ: Sawyer-o-CLSMA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	21 mm
d1	6,60 mm
D	63,50 mm
D mk1	40 mm
D2	55 mm
L	13,50 mm
L1	18,50 mm

Zubehör

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flanschplatte Roboteranwendung

FLAN-PL RET-1

Art-Nr.: 10.03.01.00358

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00358>



ECBPi 12 24V-DC M12-8

Art-Nr.: 10.03.01.00314

Saugvermögen (max): 12 l/min

Nennleistung: 13 W

Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,6 A

Elektrischer Anschluss: Stecker M12, 8 polig

Max. Vakuum: 750 mbar

Einsatztemperatur: 5 ... 45 °C



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Art-Nr.: 10.03.01.00364

Saugvermögen (max): 12 l/min

Nennleistung: 13 W

Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,6 A

Elektrischer Anschluss: Klemmenleiste 8-polig

Max. Vakuum: 750 mbar

Einsatztemperatur: 5 ... 45 °C