

## Elektromagnetventil Druck

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr.: 10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Dünnglasgreifer > Zubehör STGG > EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

### Elektromagnetventil EMV zur direkten Steuerung von Druckluft



Nennweite: 1,5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil


Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: M5-AG

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 7,0 bar

Schnittstelle Elektroanschluss: Kabel, 2 polig

### Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B1 26,60 mm

B2 8,10 mm

d 4 mm

G1 M5-AG

G2 M5-IG

L 43,10 mm

L1 46,50 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	1,50 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	45 l/min
Nenndurchfluss	2,70 m <sup>3</sup> /h
Spannung DC	24V - DC
Gewicht	0,07 kg
Produktfamilie	EMV

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)



## Elektromagnetventil Druck

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Art-Nr...:10.05.01.00288

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00288>

---