

Flexolink HD

FLK-HD G1/2"-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00242

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00242>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > FLK-HD G1/2"-IG

Flexible, verstärkte Aufnahme FLK-HD für den Einsatz mit Saugplatten bei schrägen Oberflächen




Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: M6-AG

Einsatztemperatur: -5 ... 130 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
L	41,60 mm
D	69 mm
dn	9 mm
d	6,40 mm
G1	G1/2"-IG
LG1	14 mm
G2	M6-AG
LG2	10,50 mm
SW1	24 mm
SW2	5 mm
Dmk	58,30 mm
W	7,50 °
Einbaulänge	41,60 mm