

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 8

Art-Nr.: 10.08.02.00160

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00160>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-W G1/8-AG 8

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaußendurchmesser: 8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 24 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
G1	G1/8"-AG
dn	5,50 mm
D1	14,60 mm
H	13,70 mm
H1	21,80 mm
L	24 mm
L1	32 mm
LG1	5,70 mm
SW1	13 mm
SW3	16 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Normteilerwerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Gewicht	43 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 8


Art-Nr.: 10.08.02.00160

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00160>

Produktfamilie

STV

Zubehör



VSL 8-6 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00015

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00003

Außendurchmesser D: 8 mm

Innendurchmesser d: 6 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 45 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -35 ... 60 °C

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de