

Steckverschraubung-T

STV-T G1/4-AG 10

Art-Nr.: 10.09.02.00044

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00044>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-T G1/4-AG 10

Steckverschraubung T



Gewinde G1: G1/4"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 10 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 54,9 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	10 mm
G1	G1/4"-AG
dn	8 mm
D1	16,50 mm
H	15 mm
H1	23,20 mm
L	54,90 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 10 d = 7
Aufbau Schlauchtyp	10-7
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	70,30 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Steckverschraubung-T

STV-T G1/4-AG 10

Art-Nr.:10.09.02.00044

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00044>

Zubehör



VSL 10-7 PE MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00083

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PE

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00084

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 85 °C