

Steckverbindung-T

SVB-T 14

Art-Nr.:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > SVB-T 14

Steckverbindung T




Schlauchausendurchmesser: 14 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 72 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	14 mm
D1	21,30 mm
H	36 mm
H1	46,50 mm
L	72 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 14 d = 11
Aufbau Schlauchtyp	14-11
Normteilewerkstoff	Messing
Druckbereich (Betriebsdruck)	bar
Einsatztemperatur	°C
Gewicht	141,70 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Steckverbindung-T

SVB-T 14

Art-Nr...:10.09.02.00046

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00046>

Zubehör



VSL 14-11 PU MI-TR

Art-Nr...:10.07.09.00038

Außendurchmesser D: 14 mm

Innendurchmesser d: 11 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 100 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C