

## CobotPump

ECBPMi 24V-DC FK

Art-Nr...:10.03.01.00500

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00500>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger End-of-Arm > ECBPMi 24V-DC FK

### CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter



Spannung DC: 24V - DC

Nennstrom: 0,3 A


Elektrischer Anschluss: Federkontakt

Einsatztemperatur: 0 ... 40 °C

Saugvermögen (max): 1,6 l/min

Nennleistung: 7,2 W

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	63 mm
D2	35,50 mm
D mk1	46 mm
G1	M4-IG
G2	G1/4"-IG
L	56,40 mm
L1	61,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen (max)	1,60 l/min
Spannung DC	24V - DC
Nennleistung	7,20 W
Nennstrom	0,30 A
Elektrischer Anschluss	Federkontakt
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C

## CobotPump

ECBPMi 24V-DC FK

Art-Nr...:10.03.01.00500

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00500>

### Ersatzteile



**SPB1 30 ED-65 G1/8-AG**

Art-Nr...:10.01.06.03496

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 1,5