

Sauggreifer-Überzug

SU 25

Art-Nr.: 10.01.01.13584

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13584>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 25

Sauggreifer-Überzug




Baugröße: 25

Spannbereich: 25,0 ... 30,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	3 mm
D	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	25
Spannbereich	25,0 ... 30,0 mm
Gewicht	0,30 g
Produktfamilie	SU

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszuliegen.