

# Blocksauger

VCBL-K2 125x75x50 D-360

Art-Nr.:10.01.12.00629

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00629>



Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für 2-Kreis-Systeme > Blocksauger VCBL-K2 > VCBL-K2 125x75x50 D-360

## Blocksauger für 2-Kreis Konsole Schmalz




Abmessung (LxB): 125 x 75

Abmessung Saugplatte unten: 140x115 mm

Höhe H: 50 mm

Anordnung: drehbar 360°

## Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert   |
|----------|--------|
| B        | 75 mm  |
| H        | 50 mm  |
| H2       | 16 mm  |
| L        | 125 mm |
| L1       | 145 mm |
| R1       | 240 mm |

## Technische Daten

| Attribut                   | Wert       |
|----------------------------|------------|
| Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |
| Gewicht                    | 0,70 kg    |

## Ersatzteile

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Blocksauger

VCBL-K2 125x75x50 D-360

Art-Nr.:10.01.12.00629

<https://www.schmalz.com/10.01.12.00629>



### ERS VCBL-Einleger

Art-Nr.:10.01.12.00618

Verwendung Konstruktion: Blocksauger



### VCSP-O 125x75x16.5 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00011

Länge L: 125 mm

Breite B: 75 mm

Höhe H: 16,5 mm



### VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE

Art-Nr.:10.01.12.00798

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 16,5 mm