

Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Spannmittel für die Holzbearbeitung > Spannmittel für Rastertisch-Systeme > Blocksauger VCBL-R > VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Blocksauger für Rastertisch



Abmessung (LxB): 160 x 160

Länge L: 160 mm

Breite B: 160 mm


Höhe H: 45 mm

Raster: 30/50

Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Tastventil

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

B

160 mm

H

45 mm

L

160 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Raster

30/50

Gewicht

0,86 kg

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>



TV D9 4.3

Art-Nr...:10.01.12.02514

Außendurchmesser D: 9 mm

Federweg Z: 4,3 mm

Länge L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Art-Nr...:10.01.12.02691



ERS VCBL-R


Art-Nr...:10.01.12.02693

Blocksauger

VCBL-R 160x160x45 30/50 TV

Art-Nr...:10.01.12.02670

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02670>



ISDR 150x150x13.5 R 30/50


Art-Nr...:10.01.15.00352

Länge L: 150 mm

Breite B: 150 mm

Höhe H: 13,5 mm

Typ: R 30/50



DR 188/180x6 MOS NK-20

Art-Nr...:10.01.12.02901

Außendurchmesser D: 188 mm

Innendurchmesser d: 180 mm

Länge L: 6 mm

Breite B: 4 mm

Höhe H: 6 mm

Materialtyp: Moosgummi

Dichtmaterial: Naturkautschuk NK

Materialhärte [Shore A]: 20 Shore A