

## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00288

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Steckverschraubungen > STV-W G1/8-AG 6

### Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung



Gewinde G1: G1/8"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Kunststoff

Einsatztemperatur: °C

Länge L: 20,8 mm

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| d        | 6 mm     |
| G1       | G1/8"-AG |
| dn       | 4 mm     |
| D1       | 11,50 mm |
| H        | 12,50 mm |
| H1       | 16,50 mm |
| L        | 20,80 mm |
| L1       | 27,50 mm |
| LG1      | 6 mm     |
| SW1      | 13 mm    |
| SW3      | 8 mm     |

### Technische Daten

| Attribut                     | Wert                 |
|------------------------------|----------------------|
| Aufbau Schlauchtyp           | Schlauch D = 6 d = 4 |
| Aufbau Schlauchtyp           | 6-4                  |
| Normteilewerkstoff           | Kunststoff           |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | bar                  |
| Einsatztemperatur            | °C                   |
| Gewicht                      | 8,20 g               |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.:10.08.02.00288


<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>



Produktfamilie

STV

### Zubehör



#### VSL 6-4 PE BL

Art-Nr.:10.07.09.00014

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 100 m

Material Schlauch: PE

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Einsatztemperatur: °C



#### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00157

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: Polytetrafluorethylen

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -190 ... 260 °C



#### VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.:10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Steckverschraubung-Winkel

STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.:10.08.02.00288

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00288>

---