

Vakuumfilter (inline)

VFI CN8/6 50

Art-Nr.: 10.07.01.00245

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00245>

Startseite > Vakuumheber und Kransysteme > Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Hebegeräte VacuMaster > Ersatzteile VacuMaster Basic / Comfort > VFI CN8/6 50


Vakuumfilter mit austauschbarer Filterpatrone



Anschluss: Schlauch 8/6 Überw.mutter

Filterfeinheit: 50 µm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
D	23 mm
L	68 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Anschluss	Schlauch 8/6 Überw.mutter
Filterfeinheit	50 µm
Nenndurchfluss	66 l/min
Nenndurchfluss	3,96 m³/h
Max. Vakuum	-990 mbar
Überdruck (max) bei 25°C	7 bar
Überdruck (max) bei 50°C	5 bar
Gewicht	10 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Vakuumfilter (inline)

VFI CN8/6 50


Art-Nr.:10.07.01.00245

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00245>

Produktfamilie

VFI

Ersatzteile



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Art-Nr.:10.07.01.00248


Filterfeinheit: 50 µm

Außendurchmesser D: 16,2 mm

Länge L: 22,5 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verwendung Konstruktion: Vakuumfilter (inline)



FILT-EINS 50 16x23 VFI

Art-Nr.:10.07.01.00248

Filterfeinheit: 50 µm

Außendurchmesser D: 16,2 mm

Länge L: 22,5 mm

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verwendung Konstruktion: Vakuumfilter (inline)