

Schwebesaugermodul

SBSm 14 90-3 4/2 0

Art-Nr...:10.01.01.12912

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12912>


Startseite > Zubehör STGG > SBSm 14 90-3 4/2 0

Schwebesaugermodul zur Erhöhung der Ansprunghöhe sensibler Werkstücke



Breite B:	14 mm
Bohrungsanzahl:	3
Länge L:	30,85 mm
Abstrahlwinkel:	90 °
Anschluss:	Schlauch 4/2
Schwenkwinkel W:	0 °

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	14 mm
B2	11 mm
d	4,20 mm
G4	M4-AG
H	21,60 mm
L	30,85 mm
W	0 °
Abstrahlwinkel	90 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Druckbereich (Betriebsdruck)	0,5 ... 6,0 bar
Gewicht	11 g