

Balgsauger (rund)

FG 5 NBR-ESD-55 N017

Art-Nr.: 10.01.06.04215

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04215>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 5 NBR-ESD-55 N017

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,32 N
Abreißkraft	0,80 N
Volumen	0,14 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm
Baugröße	5
Nippelfamilie	N 017
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 5 NBR-ESD-55 N017

Art-Nr.: 10.01.06.04215

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04215>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,40 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N017 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.06.00314

Gewinde G1: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N017 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.06.00313

Gewinde G1: M5-IG

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium