

Flachsauger (oval)

SGO 4x2 NBR-55 N003

Art-Nr.: 10.01.01.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00456>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 4x2 NBR-55 N003

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 4 x 2

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	2,50 mm
Bs	2 mm
d	1,50 mm
dn	1,20 mm
Dk	6 mm
Lmax(S)	4,50 mm
Ls	4 mm
H	6 mm
H2	1,50 mm
Z (Hub)	0,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,40 N
Abmessung (LxB)	4 x 2
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,10 g
Produktfamilie	SGO

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Flachsauger (oval)

SGO 4x2 NBR-55 N003

Art-Nr...:10.01.01.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00456>

Zubehör



SA-NIP N003 M3-AG DN100

Art-Nr...:10.01.01.00316

Gewinde G1: M3-AG

Länge L1: 7,5 mm

Einbaulänge: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium