

Glockensauger (rund)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art-Nr.: 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > SAXM 30 ED-85 SC045

High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9,70 mm
d1	15,60 mm
Dk	19,20 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,60 mm
H	18 mm
H2	7 mm
Z (Hub)	4,30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	39 N
Querkraft	32 N
Querkraft geölte Oberfläche	41 N
Volumen	4,55 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	18 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	5 mm
Baugröße	30

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Glockensauger (rund)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art-Nr.: 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>

Nippelfamilie	SC 045
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	3,20 g
Produktfamilie	SAXM

Zubehör



SC-A 045 G1/4-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02818

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 045 G1/4-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02736

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm

Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art-Nr.: 10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>



SC-A 045 G3/8-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02807

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: G3/8"-AG

Einbaulänge: 7,7 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 045 G3/8-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02737

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: G3/8"-IG

Einbaulänge: 17,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 045 M10-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02819

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: M10-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung

Glockensauger (rund)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art-Nr.:10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>



SC-A 045 M14x1.5-AG L


Art-Nr.:10.01.06.02820

Anbindungstyp: 045

Gewinde G1: M14x1.5-AG

Einbaulänge: 7,2 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-A 045 RA L

Art-Nr.:10.01.06.02813

Anbindungstyp: 045

Einbaulänge: 9,5 mm

Bauform: Verliersicherung



SC-S 045 FDC-L

Art-Nr.:10.01.06.02803

Bauform: Reibelem mit Verliersich