

Glockensauggreifer (rund)

SAX 80 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00141

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00141>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 80 ED-85 G3/8-IG

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 80


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: G3/8"-IG

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6,75 mm
Dmax(S)	92,20 mm
Ds	81 mm
G1	G3/8"-IG
H	34,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	13,90 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	270 N
Querkraft	192 N
Querkraft geölte Oberfläche	269 N
Volumen	51 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	32,50 mm
Baugröße	80
Anschluss	G3/8"-IG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAX 80 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.:10.01.19.00141

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00141>

Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	85 Shore A
Gewicht	35 g
Produktfamilie	SAX

Produktempfehlungen



FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB

Art-Nr.:10.01.02.01422

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Vakuumanchluss: G1/8"-IG

Federweg Z: 45 mm

Bauform Befestigungselemente: verdrehgesichert anti-block



HT-SG A2 22 G3/8-AG

Art-Nr.:10.07.06.00450

Anbindung 1: Bolzen m. Nut Ø19 mm

Breite B: 22 mm

Vakuumanchluss: G1/4"-IG

Saugeranschluss: G3/8"-AG

Glockensauggreifer (rund)

SAX 80 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.19.00141

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00141>



SAB 80 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.00676

Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Faltenanzahl: 1,5