

## Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00180

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00180>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAX > SAX 40 ED-85 G1/4-IG

### High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 85 Shore A

Anschluss: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 0

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| dn       | 6,75 mm  |
| Dmax(S)  | 45,40 mm |
| Ds       | 41,30 mm |
| G1       | G1/4"-IG |
| H        | 36,10 mm |
| LG1      | 15 mm    |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 7,10 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                      | Wert                 |
|-------------------------------|----------------------|
| Saugkraft                     | 69 N                 |
| Querkraft                     | 49 N                 |
| Querkraft geölte Oberfläche   | 71 N                 |
| Volumen                       | 8,50 cm <sup>3</sup> |
| Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm                |
| Baugröße                      | 40                   |
| Anschluss                     | G1/4"-IG             |
| Faltenanzahl                  | 0                    |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | [kundencenter@schmalz.de](mailto:kundencenter@schmalz.de)

## Glockensauggreifer (rund)

SAX 40 ED-85 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.19.00180

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00180>

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Saugerwerkstoff         | Elastodur ED |
| Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A   |
| Gewicht                 | 38,30 g      |
| Produktfamilie          | SAX          |