

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten für verschleißfeste Handhabung




Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	13,50 mm
D1	22 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
H	41 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Hub)	10 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	2,60 N
Saugkraft bei -400 mbar	5,30 N
Saugkraft	8 N
Abreißkraft bei -200 mbar	4,90 N
Abreißkraft bei -400 mbar	7 N

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>

Volumen	7,90 cm ³
Baugröße	20
Nippelfamilie	SC 080
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	6,70 g
Produktfamilie	SPB4

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

Zubehör



SC 080 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.06.03268

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenndurchmesser dn: 8 mm



SC 080 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.06.03271

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenndurchmesser dn: 11 mm

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



SC 080 G1/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.03142

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 28 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenndurchmesser dn: 4 mm



SC 080 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.03270

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenndurchmesser dn: 8,6 mm



SC 080 G3/8-AG

Art-Nr...:10.01.06.02593

Anbindungstyp: 080

Vakuumschluss: G3/8"-AG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenndurchmesser dn: 10,3 mm

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



SC 080 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.06.02594

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G3/8"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenndurchmesser dn: 11 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr...:10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilerwerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SPI 16 PE SPB4-20

Art-Nr...:10.01.06.02915

Baugröße: 16

Normteilerwerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-20

Balgsauger SI-HD (rund)

SPB4 20 SI-HD-65 SC080

Art-Nr...:10.01.06.03378

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03378>



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr...:10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilerwerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt