

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten) > SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 20


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G3/8"-AG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	13,50 mm
dn	10,30 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
G1	G3/8"-AG
H	48,40 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	10 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	8 N
Abreißkraft	11 N
Volumen	7,90 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	20

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Gewicht	20 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SPI 16 PE SPB4-20

Art-Nr.: 10.01.06.02915

Baugröße: 16

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-20

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 20 SI-55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03516

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03516>

Ersatzteile



SC 080 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02593

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G3/8"-AG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 10,3 mm



SPB4 20 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.02588

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenzahl: 4,5