

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten) > SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Balgsauggreifer (oval) mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Schlauchbeutelverpackungen



Abmessung (LxB): 35 x 15


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmax(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-AG
H	19 mm
L2	28 mm
L1	35 mm
LG1	7,50 mm
Lmax(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	4,20 N
Saugkraft bei -400 mbar	8,40 N
Saugkraft	12,60 N
Volumen	2,14 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-105 | kundencenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (oval)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Min. Werkstückbreite	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	35 x 15
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	6,90 g
Produktfamilie	SPOB1f

Ersatzteile



SC 040-AR G1/8-AG MOD

Art-Nr.:10.01.06.02495

Anbindungstyp: 040-AR

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,3 mm

Einbaulänge: 6 mm



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Art-Nr.:10.01.06.03625

Abmessung (LxB): 35 x 15

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5