

Kugelventil

KVD 15 3/2

Art-Nr.:10.05.08.00003

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00003>




Startseite > Dreiwege Kugelventile KVD > KVD 15 3/2

Dreiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 15 mm
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 16,00 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	58 mm
D1	39 mm
G1	G1/2"-IG
H	85 mm
L	77 mm
L2	125 mm
LG1	19 mm
SW1	29 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	15 mm
Nenndurchfluss	22 m³/h
Nenndurchfluss	366,70 l/min
Gewicht	0,81 kg
Produktfamilie	KVD