

Kugelventil

KVZ 32 2/2

Art-Nr.:10.05.08.00008

<https://www.schmalz.com/10.05.08.00008>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Handventile > Zweiwege Kugelventile KVZ > KVZ 32 2/2

Zweiwege-Kugelventil zum manuellen Schalten von Vakuum und Druckluft



Nennweite: 32 mm
Funktion Ventil: 2/2 Wegeventil
Gewinde G1: G1-1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 15,00 bar

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	59 mm
G1	G1-1/4"-IG
H	124,20 mm
L	77 mm
L2	155 mm
LG1	15,50 mm
SW1	48 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	32 mm
Nenndurchfluss	100 m³/h
Nenndurchfluss	1.666,70 l/min
Gewicht	0,70 kg
Produktfamilie	KVZ