

## Flachsauggreifer (rund) chemisch

SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.00217

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00217>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > Flachsauggreifer SGN > SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

### Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit



Baugröße: 45


Saugerwerkstoff: Epichlor ECO

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	50 mm
dn	5,50 mm
Ds	44,20 mm
G1	G1/4"-AG
H	31 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	45
Saugerwerkstoff	Epichlor ECO
Saugkraft	50 N
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

## Flachsauggreifer (rund) chemisch

SGN 45 ECO-60 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.00217

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00217>

von ca. 2 m

### Ersatzteile



#### SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

Art-Nr...:10.01.01.00327

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilerwerkstoff: Aluminium



#### SG 45 ECO-60 N031

Art-Nr...:10.01.01.00219

Baugröße: 45

Saugerwerkstoff: Epichlor ECO

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Höhe H: 26 mm