

Flachsauger (rund)

SG 45 ECO-60 N031

Art-Nr.: 10.01.01.00219

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00219>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SG 45 ECO-60 N031

Flachsauger (rund)




Baugröße: 45

Saugerwerkstoff: Epichlor ECO

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Höhe H: 26 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
Dk	20 mm
Dmax(S)	50 mm
Ds	44,20 mm
H	26 mm
H2	13,40 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	0
Baugröße	45
Saugerwerkstoff	Epichlor ECO
Saugkraft	50 N
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Produktfamilie	SG

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (rund)

SG 45 ECO-60 N031

Art-Nr.: 10.01.01.00219

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00219>

Zubehör



SA-NIP N031 G1/4-AG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00327

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N031 G1/4-IG DN550

Art-Nr.: 10.01.01.00328

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 21 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium