

Kantensauggreifer (oval)

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12460

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12460>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Kantensauggreifer SAOK (oval) > SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten



Abmessung (LxB): 70 x 25


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bs	22,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	35,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	12,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Abreißkraft	81 N
Abreißkraft geölte Oberfläche	60 N
Querkraft	46 N
Querkraft geölte Oberfläche	20 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	70 x 25
Werkstückwinkel W min.	80 °
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Kantensauggreifer (oval)

SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12460

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12460>

Gewicht	47,80 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAOK