

## Sauggreifer-Überzug

SU 280

Art-Nr.: 10.01.01.12485

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12485>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Zubehör Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer-Überzüge SU > SU 280

### Sauggreifer-Überzug




Baugröße: 280

Spannbereich: 270,0 ... 300,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert   |
|----------|--------|
| d        | 5 mm   |
| D        | 267 mm |
| D2       | 110 mm |

### Technische Daten

| Attribut       | Wert               |
|----------------|--------------------|
| Baugröße       | 280                |
| Spannbereich   | 270,0 ... 300,0 mm |
| Gewicht        | 7,60 g             |
| Produktfamilie | SU                 |

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.