

Saugplatte (rund)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Glashandhabung > Saugplatten
SGF > SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik



Baugröße: 150


Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Anschluss: G1/2"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	126 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	165 mm
Ds	148,50 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/4"-IG
H	25,90 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
Z (Hub)	7,50 mm
Dmk	58,30 mm
G4	M6-IG
LG4	10,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1060 N
Saugkraft d2	730 N
Volumen	119 cm ³

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Saugplatte (rund)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>

Werkstückradius min. (konvex)	700 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	150
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	320 g
Produktfamilie	SGF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Art-Nr...:10.07.01.00110



TV G1/4-AG 13

Art-Nr...:10.05.10.00061

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: G1/8"-IG

Federweg Z: 13 mm

Saugplatte (rund)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>



PC 150

Art-Nr...:10.01.01.13087

Baugröße: 150



SU 160

Art-Nr...:10.01.01.12438

Baugröße: 160

Spannbereich: 150,0 ... 180,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C



FLK-HD G3/8-AG

Art-Nr...:10.07.06.00235

Gewinde G1: G3/8"-AG

Gewinde G2: M6-AG

Einsatztemperatur: -5 ... 130 °C

Saugplatte (rund)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2"-IG

Art-Nr.: 10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>



FLK-HD G1/4"-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00241

Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: M6-AG

Einsatztemperatur: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2"-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00242

Gewinde G1: G1/2"-IG

Gewinde G2: M6-AG

Einsatztemperatur: -5 ... 130 °C

Ersatzteile



VRS-S G1/4"-AG

Art-Nr.: 10.08.06.00048

Gewinde G1: G1/4"-AG

Normteilerwerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Saugplatte (rund)

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.13492

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13492>



DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Art-Nr...:10.01.01.13491

Baugröße: 150

Saugerwerkstoff: EPDM

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 25,9 mm