

Flachsauger (rund)

SFF 10 NBR-ESD-55 SC030

Art-Nr.: 10.01.01.14328

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14328>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Folien und Papier > SFF 10 NBR-ESD-55 SC030

Flachsauger (rund) für schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken




Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	11 mm
Dk	9,30 mm
Ds	10 mm
d	5,50 mm
d1	7,30 mm
H	10,40 mm
H2	4,20 mm
H3	5,90 mm
Z (Hub)	0,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,70 N
Volumen	0,25 cm ³
Baugröße	10
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	8 mm
Nippelfamilie	SC 030

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (rund)

SFF 10 NBR-ESD-55 SC030

Art-Nr.: 10.01.01.14328

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14328>

Gewicht	0,40 g
Produktfamilie	SFF

Zubehör



SC 030 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02802

Anbindungstyp: 030

Anschluss: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm