

Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Flachsauggreifer SGON > SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Abmessung (LxB): 30 x 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1


Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummitteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	12,20 N
Volumen	0,52 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	7,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	30 x 10
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	6,80 g
Produktfamilie	SGON

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Art-Nr.: 10.01.05.00124

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Art-Nr.: 10.01.05.00123

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 13 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (oval)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>



ZOKL 11-13

Art-Nr.: 10.07.10.00032

Spannbereich: 11,0 ... 13,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt



SGO 30x10 HT1-60 N022

Art-Nr.: 10.01.05.00438

Abmessung (LxB): 30 x 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



ZOKL 11-13

Art-Nr.: 10.07.10.00032

Spannbereich: 11,0 ... 13,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt